

# Cabo de conexão NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Número de referência: 562468

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicação do estado de comutação	LED amarelo
Peso do produto	50 g
Ligação elétrica	4 pinos/3 pinos Tomada em L/conector em L M8x1 / M8x1
Faixa da tensão de operação CC	20.4 V...26.4 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	3 A
Comprimento do cabo	2.5 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Raio de curvatura mín. do cabo	35 mm
Diâmetro do cabo	3.3 mm
Composição do cabo	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	PUR
Material da caixa	TPE-U(PU)
Material dos contactos do pino	Latão Dourado
Material da manga de isolamento	PVC