


Conjunto de montagem axial EAMM-A-P5-28B-42A

Número de referência: 562640

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento nominal	16.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	0.28 kgmm²
Torque transmissível	1.1 Nm
Peso do produto	60 g
Código da interface, atuador	P5-28B
Código da interface, Motor in	42A
Código da interface, caixa de acoplamento	28B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS