

Bobina do solenoide VACC-S18-35-A1-3A

Número de referência: 562909

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	230V CA: 50/60 Hz, potência 3,5 VA
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	580 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	PA Aço