

Adaptador NPFV-AF-G14-G14-MF

Número de referência: 563398

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	6 mm
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do adaptador	Aço inoxidável de liga alta
Material de vedações	NBR