


Coletor de água MS6-LWS-3/8-U-V

Número de referência: 564869

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Drenagem do condensador	Completamente automático
Construção	Separador centrífugo
Volume de condensado máx.	38 ml
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Nível de separação do condensado	99 %
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	3500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--:] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	820 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material da janela de inspeção	PA