União rápida de entrada em L
CRQSL-3/8-1/2-U

Número de referência: 565332

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.413 in
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em L
Tamanho da embalagem	1
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...150 oC
Torque de aperto máx.	13.3 ft-lbf
Peso do produto	2.37 oz
Cabos utilizáveis	PFAN
Tipo de montagem	Sextavado externo 13/16
Conexão pneumática 1	Rosca macho 3/8 NPTF
Conexão pneumática 2	Para tubo com diâmetro externo de 1/2''
Temperatura ambiente, Fahrenheit	-4 oF...302 oF
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Material do anel de desengate	Aço inoxidável de liga alta
Material do vedante do tubo	FPM
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta