

Bloco do coletor CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Número de referência: 565703

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação e sistema de conexão) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipo de montagem	No bloco de interligação CPX-M-GE..
Peso do produto	100 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Nível de proteção	IP20
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão (quando instalado)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações UK EX
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 0 (IECEx) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
Gás categoria ATEX	II (1) G
Categoria poeira ATEX	II (1) D
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tipo de proteção contra ignição para gás	[Ex ia Ga] IIC
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	[Ex ia Da] IIIC
Ex-temperatura ambiente	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Autoridade emissora do certificado	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Ligação elétrica	8 pinos/8 pinos
Número de entradas	8