


Módulo de entrada CPX-P-8DE-N

Número de referência: 565933

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação e sistema de conexão) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Dimensão da largura	50 mm
Tipo de montagem	No bloco de interligação CPX-M-GE..
Peso do produto	100 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Nível de proteção	Depende do bloco do coletor
Comprimento máx. da linha	200 m
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA PC
Ecrãs LED	1 diagnóstico de grupo 8 diagnósticos do canal 8 estados do canal
Diagnóstico	Rutura do fio por canal Violação do valor limite por canal Curto-circuito por canal Erro de parametrização
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Parametrização	Formato dos dados Tempo de antirressalto de entrada por canal Função de entrada por canal Valor de substituição no caso de diagnóstico por canal Tempo de extensão do sinal por canal Tempo de atuação da porta por canal Monitorização dos valores limite por canal Monitorização do curto-circuito por canal Monitorização dos parâmetros Configuração do contador por canal Limite superior por canal Valor limite mais baixo por canal Monitorização da rutura do fio por canal

Característica	Valor
Funções adicionais	Medição de frequência Função do contador
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 25%
Corte residual	0,4 Vss
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Tipic. 75 mA
Falha na potência do tampão principal	20 ms
Proteção contra inversão da polaridade	Para tensão de funcionamento
Número de entradas	8
Características de entrada	De acordo com EN 60947-5-6
Nível de comutação	De acordo com EN 60947-5-6
Tempo de antirressalto da entrada	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms parametrizável)
Isolamento elétrico entre canais	não
Isolamento elétrico entre o canal e o barramento interno	Sim
Proteção do fusível (curto-circuito)	Por canal