

Chapa de cobertura VABB-L1-10-W

Número de referência: 566495

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10.5 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	24 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa de cobertura	PA