


Guia do coletor VABM-L1-10AW-M7-12

Número de referência: 566555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10.5 mm
N.º máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem do guia H	1.5 Nm
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.45 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	1.5 Nm
Peso do produto	240 g
Conexão de ar piloto 12/14	M5
Conexão do escape de ar piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	M7
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	M7
Conexão pneumática 4	M5
Conexão pneumática 5	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada