

# Guia do coletor VABM-L1-14S-G14-2

Número de referência: 566618

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão da largura                                    | 16 mm                                                                                                                                               |
| N.º máx. de posições da válvula                        | 16                                                                                                                                                  |
| Pressão operacional                                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                              |
| Certificado                                            | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                     |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                   |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Classe de sala limpa                                   | Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                          |
| Torque de aperto máx. para montagem do guia H          | 1.5 Nm                                                                                                                                              |
| Torque de aperto máx. para montagem da válvula         | 0.65 Nm                                                                                                                                             |
| Torque de aperto máx. para montagem em parede          | 3 Nm                                                                                                                                                |
| Peso do produto                                        | 118 g                                                                                                                                               |
| Conexão pneumática 1                                   | G1/4                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 3                                   | G1/4                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 5                                   | G1/4                                                                                                                                                |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material do guia do coletor                            | Liga de alumínio forjada                                                                                                                            |