

E-box
VAVE-L1-1L2-LR

Número de referência: 566727

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão da polaridade	Para tensão de funcionamento
Funções adicionais	Para-chispas Redução da corrente de manutenção
Indicador de estado do sinal	LED
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Nível de contaminação	3
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	7.8 g
Secção cruzada da conexão	0.14 mm ²
Ligação elétrica	Filamentos
Comprimento do cabo	1 m
Terminais dos fios	Terminal para cabos
Conexão protetora à terra	Ausente
Tipo de montagem	Clipe
Cor da caixa	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA