

Tubo plástico
PUN-H-3/16-GN-150-CB
Número de referência: 567979

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	3/16
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	0.069 Feet
Raio de curvatura mín.	0.025 Feet
Informação da aplicação	TPE-U à base de éter
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-14.4 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: pressão de funcionamento em função da temperatura, consultar o gráfico, máx. 0,3 MPa a 0-60 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::] Água (líquida, sem gelo)
Material de teste contra incêndios	UL94 HB
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-31 oF...145 oF
Peso do produto por comprimento	1.4 oz/ft
Conexão pneumática	Para diâmetro externo de união rápida 3/16"
Cor	Verde
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)