Módulo de alimentação
VMPAL-SP

Número de referência: 570774



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23.2 mm
Comprimento	107.3 mm
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	Para cartucho de 20 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do módulo da fonte de alimentação	Liga de alumínio forjada Reforçado com PA