

Barreira de extremidade VMPAL-EPL-CPX

Número de referência: 570783

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	40 mm
Comprimento	107.3 mm
N.º máx. de posições da válvula	32
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
N.º máx. de bobinas solenoide	32
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	130 g
Ligação elétrica 1, função	Barramento de campo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Internamente para CPX
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da barreira de extremidade	Alumínio fundido Reforçado com PA