


Bloco do coletor
CPX-AB-1-7/8-DN
Número de referência: 571052

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Peso do produto	205 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Interface do barramento de campo	Sub-D, 9 pinos, tomada
Ligação elétrica	5 pinos Conector macho redondo 7/8"