


# Silenciador U-1-B-NPT

Número de referência: 571280

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                            |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi     |
| Taxa de fluxo relativa à atmosfera                   | 15102 l/min                                            |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                       |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Nível de ruído                                       | 80 dB(A)                                               |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...70 oC                                         |
| Peso do produto                                      | 233 g                                                  |
| Conexão pneumática                                   | 1 NPT                                                  |
| Material de inserção no amortecedor                  | PE                                                     |
| Material do punhão aparafusado                       | Alumínio                                               |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                             |
| Material da caixa                                    | Alumínio                                               |