

Parafuso VMPAL-M4X30

Número de referência: 571924

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	30 mm
Tamanho da embalagem	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	3 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	ABS