

Bico de conexão da mangueira N-1-P-19

Número de referência: 572260

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	16.5 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	67.6 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1
Conexão pneumática 2	Para diâmetro interno do tubo de 19 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio anodizado