


**Adaptador
VMPAL-F10-M7**

Número de referência: 572380

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	10
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	17 g
Conexão pneumática 1	Cartucho de 10 mm
Conexão pneumática 2	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada