


**Adaptador**  
**VMPAL-FSP-G1/4**

Número de referência: 572381

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tamanho da embalagem                   | 10                                                             |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar<br>-13.05 psi...145 psi |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                                  |
| Peso do produto                        | 63 g                                                           |
| Conexão pneumática 1                   | Cartucho de 20 mm                                              |
| Conexão pneumática 2                   | G1/4                                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                     |
| Material da caixa                      | Liga de alumínio forjada                                       |