


Guia do coletor
VABM-L1-14W-G14-20-GR
Número de referência: 573509

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	16 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	20
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Peso do produto	2455 g
Conexão de ar piloto 12/14	M5
Conexão do escape de ar piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada