


Módulo de alimentação VMPAL-SP-QS5/16"

Número de referência: 573646

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23.2 mm
Comprimento	107.3 mm
Função integrada	Com módulo do coletor elétrico
Composição do terminal de válvulas	Os tamanhos da válvula podem ser misturados
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de piloto MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	Para tubos com diâmetro externo de 5/16"
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do módulo da fonte de alimentação	Liga de alumínio forjada Reforçado com PA