

E-box
VAVE-L1-1VR8-LP
Número de referência: 573919

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão da polaridade	Bipolar
Funções adicionais	Para-chispas
Indicador de estado do sinal	LED
Tensão de funcionamento nominal CC	12 V 24 V
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Torque de aperto máx.	0.27 Nm
Peso do produto	3.2 g
Ligação elétrica	3 pinos/2 pinos M8 / - Conector/tomada macho
Conexão protetora à terra	Ausente
Tipo de montagem	Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante
Cor da caixa	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	PA
Material de vedações	EPDM
Material da caixa	PA
Material dos parafusos	Aço temperado