

Chapa de cobertura VABB-L1-18

Número de referência: 574482

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	19 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	1.18 Nm
Peso do produto	50 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa de cobertura	Liga de alumínio forjada