

Distribuidor do conector multipinos NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Número de referência: 574587

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	24 mm
Altura	23 mm
Comprimento	113 mm
Indicação do estado operacional	LED verde
Indicação de estado	LED amarelo
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	74 g
Ligação elétrica 1	Tomada reta, M8, 3 pinos
Ligação elétrica 2	Conector reto, M12 x 1, 8 pinos
Faixa da tensão de operação CC	10 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	3 A
Carga da corrente aceitável por ranhura	2 A
Nível de proteção	IP68
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Material da caixa	Reforçado com PBT
Cor da caixa	Cinza
Material de vedações	FPM
Material dos contactos do pino	Niquelado e dourado
Material da tomada	Latão niquelado