


Conectores NECU-S1W9-C2-APB

Número de referência: 574589

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	40 mm
Altura	72 mm
Comprimento	17 mm
Tipo de montagem	4-40 UNC-2B
Peso do produto	43 g
Interface do barramento de campo	Sub-D, 9 pinos, conector
Ligação elétrica 1	Conector Sub-D, 9 pinos
Ligação elétrica 2	Terminal IDC
Taxa de transmissão	12 Mbit/s
Diâmetro do cabo permissível	8 mm 8 mm
Secção cruzada da conexão	0.64 mm ²
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-25 oC...80 oC
Humidade relativa	75% a 25°C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Plástico metalizado