


Placa alimentadora de pressão vertical VABF-L1-P3A3-G18

Número de referência: 574593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	16 mm
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.65 Nm
Peso do produto	350 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Liga de alumínio forjada