

Interface do barramento CDPX-F-CO

Número de referência: 575301

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade da instalação	24 mm
Altura	91 mm
Comprimento	41 mm
Certificado	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	5 - 85% Não condensante
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	150 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Interface do barramento de campo, tipo	CANopen
Interface de campo do barramento, tecnologia de conexão	Conectores Sub-D 9 pinos
Interface do barramento de campo, taxa de transmissão	9,6 kbit/s até 1 Mbit/sa