


Válvula temporizadora VZ-3-PK-3

Número de referência: 5755

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Largura nominal | 2 mm |
| Tipo de atuação | Pneumático |
| Construção | Válvula de assento axial com retorno da mola |
| Sobreposição | Sobreposição negativa |
| Observação sobre o procedimento de verificação forçado | Comutação de frequência pelo menos uma vez por semana |
| Pressão operacional | 2.5 bar...8 bar |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 90 l/min |
| Tempo de atraso ajustável | 0.25 s...5 s |
| Período de pausa para reposição | 55 ms |
| Precisão de repetição da configuração do tempo | ± 0,5 s |
| Prevenção e proteção contra explosões | Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlado | O funcionamento lubrificado não é possível |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Meio de controlo | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Peso do produto | 150 g |
| Tipo de montagem | Alternativa: Montagem do painel frontal Na estrutura de montagem |
| Conexão pneumática | PK-3 |
| Material da caixa | Zinco fundido |