

Conjunto de montagem SAMH-S-N8-S-MK

Número de referência: 575815

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para ranhura em T
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo de montagem	Trava Aparafusado Introduzido na ranhura a partir de cima
Torque de aperto máx.	0.6 Nm
Peso do produto	1.88 g
Material da tampa	PA
Material do bloco de terminais	Aço de alta liga
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L