

Conjunto de montagem
SAMH-S-N8-L-MK
Número de referência: 575816

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para ranhura em T
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Tipo de montagem	Trava Aparafusado Introduzido na ranhura a partir de cima
Torque de aperto máx.	0.6 Nm
Peso do produto	1.91 g
Material da tampa	PA
Material do bloco de terminais	Aço de alta liga
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L