

Tampa
SAMH-S-N8-L-SC
Número de referência: 575818

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Desenho	Para ranhura em T
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Tipo de montagem	Trava Introduzido na ranhura a partir de cima
Peso do produto	0.39 g
Material da tampa	PA
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L