

Conectores NECC-S1G9-C2-M

Número de referência: 576031

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Altura	39,4 mm
Comprimento	58 mm
Peso do produto	24 g
Interface do barramento de campo	Sub-D, 9 pinos, tomada
Ligação elétrica	9 pinos/9 pinos Sub-D/terminal do parafuso
Taxa de transmissão	1 Mbit/s
Diâmetro do cabo permissível	8 mm 8 mm
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão