

# Bloco do coletor VABM-B10-20E-N38-10

Número de referência: 576359

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensão da largura                    | 22 mm                           |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                     |
| N.º máx. de posições da válvula        | 10                              |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Peso do produto                        | 2171 g                          |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem       |
| Porta de ar de piloto 12               | 1/8 NPT                         |
| Conexão de ar piloto 14                | 1/8 NPT                         |
| Conexão pneumática 1                   | 3/8 NPT                         |
| Conexão pneumática 3                   | 3/8 NPT                         |
| Conexão pneumática 5                   | 3/8 NPT                         |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do guia do coletor            | Liga de alumínio forjada        |