

Terminal pneumático LT-2-PK-4-DA

Número de referência: 5869

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0.1 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	6 g
Conexão pneumática	Conector dentado PK-4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS