

# Engate do tirante SG-M16X1,5

Número de referência: 6146

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M16 x 1,5
De acordo com a norma	DIN 71752 ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M16 x 1,5
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	4 kN
Peso do produto	375 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço Galvanizado
Material articulado	Aço Galvanizado
Material da porca	Aço Galvanizado