


União rápida em cotovelo LCK-1/4-PK-6-KU

Número de referência: 6262

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	5.3 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Aresta de vedação
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em L
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 8 mm Para conexão dentada, diâmetro interno de 6 mm, com porca
Material da porca de capa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos pinos ocos	Liga forjada de alumínio anodizado
Material da junta rotativa	POM