

Bloco distribuidor FR-4-1/8-B

Número de referência: 6701

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8.6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Peso do produto	25 g
N.º de saídas	3
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca interna G1/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido