

Multi conectores KSV-8

Número de referência: 7558

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	4 mm
Pressão operacional	-0.95 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	128 g
Conexões máx.	8
Conexão pneumática	PK-2 PK-3 PK-4
Cor	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS