

Cabo de controlo
NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25
Número de referência: 8001373

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Ligação elétrica	25 pinos Conector reto/extremidade aberta Sub-D / -
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	3.2 m
Diâmetro do cabo	7 mm
Nível de proteção	IP40 Quando montado
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Cor da bainha do cabo	Cinza
Cor da caixa	Cinza