

Cabo de conexão NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Número de referência: 8001374

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Designação principal	Sem suporte da etiqueta de identificação
Ligação elétrica	25 pinos Conector reto Sub-D / Sub-D
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	25
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	25
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	2x parafuso, 4-40 UNC
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, desenho	Retangular
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 2, saída do cabo	Direto
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Sub-D
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	25
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	25
Ligação elétrica 2, tipo de montagem	2x parafuso, 4-40 UNC
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	1 A
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	1 m
Característica do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	7 mm
Nível de proteção	IP40
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	0 °C...70 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III

Característica	Valor
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Cor da bainha do cabo	Cinza
Cor da caixa	Cinza