

Bobina do solenoide VACN-H1-A1-1

Número de referência: 8022877

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Tempo de recolha mín.	12 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Fator de potência cos {phi}	0.7
Características da bobina	24V CC: 11,9W
Flutuações permissíveis da frequência	+/- 10%
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Ambiente restrito e temperatura média	(para o ciclo de funcionamento limitado) -20 - 60°C
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-20 oC...50 oC
Toque de aperto de conexão máx.	2 Nm
Peso do produto	150 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	Cobre Aço Termoplástico
Material do enrolamento	Cobre