

Restritor de fluxo VFFG-T-M5-15

Número de referência: 8025715

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Tipo de montagem	Pela rosca
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	67.4 l/min
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Largura nominal	1.55 mm
Valor b	0.5
Valor C	0.25 l/sbar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Peso do produto	0.5 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos pinos ocios	PA