

# Restritor de fluxo VFFG-T-M5-A-V1

Número de referência: 8025716

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Tipo de montagem	Pela rosca
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos pinos ocios	PA