

Bloco do coletor VABM-B10-30E-N34-4

Número de referência: 8026370

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	32 mm
Posição de montagem	Qualquer um
N.º máx. de posições da válvula	4
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	2703 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Porta de ar de piloto 12	1/8 NPT
Conexão de ar piloto 14	1/8 NPT
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	3/4 NPT
Conexão pneumática 5	3/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada