


**Bloco do coletor**  
**VABM-B10-30E-N34-7-P3**

Número de referência: 8026409

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensão da largura                    | 32 mm                           |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                     |
| N.º máx. de posições da válvula        | 7                               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Peso do produto                        | 3496 g                          |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem       |
| Porta de ar de piloto 12               | 1/8 NPT                         |
| Conexão pneumática 1                   | 3/4 NPT                         |
| Conexão pneumática 3                   | 3/4 NPT                         |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do guia do coletor            | Liga de alumínio forjada        |