

# Placa de alimentação VABF-B10-30-P1-G38

Número de referência: 8026433

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx.	6 Nm
Peso do produto	40 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa de alimentação	Alumínio fundido