


Pórtico linear EXCT-15- -

Número de referência: 8026575

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	15
Posição de montagem	Vertical
Construção	Pórtico linear
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	4.8 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Humidade relativa	0 - 90%
Nível de ruído	70 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 °C...40 °C
Força máx. de processo na direção Z	100 N
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	1.5 kg
Tipo de montagem	Pelo conjunto de montagem Com porcas fendidas
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS