

Bobina do solenoide VACN-N-A1-1

Número de referência: 8029144

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	F
Classe de isolamento do fio esmaltado	F
Características da bobina	24V CC: 0,7W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classificação marítima	Ver certificado
Autoridade emissora do certificado	DNV TAA000011J
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	95 g
Ligação elétrica	Tipo A De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Polímero Aço
Material dos contactos do pino	Latão
Material do enrolamento	Cobre